


**Fiber-diski KF 708, polplemeniti korund (A) (A), Ø 125 mm, Zrnatost: 50****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 566500 50 |
| GTIN | 4018875993644 |
| Razred artikla | 56V |

Opis**Izvedba:**

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi **diski iz vulkaniziranega fibra**. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.

Kakovostni univerzalni fiber-diski VSM KF 708 za brušenje kovin, umetnih mas, lesa ipd. Vrsta brusnih zrn: **polplemeniti korund (A)**.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/566670. Za **brušenje ravnih ali izbočenih površin** z veliko **prilagodljivostjo**.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Zrnatost | 50 |
| Oznaka proizvajalca | VSM KF 708 |
| Ø plošče | 125 mm |
| Serija | KF708 |
| Brusno sredstvo | Polplemeniti korund (A) |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Brusna podlaga | Vulkanizirana vlakna |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 125 mm |
| Trn za rezkarje | Sistem hitre zamenjave Roloc™ |
| Ø izvrtine | 22,23 mm |
| za hitrovpjenjalni sistem | Roloc™ |
| za material | Jeklo |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s |
| Maksimalno število vrtljajev | 12200 min ⁻¹ |
| Vrsta izdelka | Fiber-diski |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

566650 117

Oporni brusni krožnik ISO fleksibilni/gladki Zunanji Ø 117 mm

Oporni brusni krožnik trdi/rebrasti Zunanji Ø 125 mm

566672 125

Oporni brusni krožnik ISO srednje trdi/rebrasti Zunanji Ø 117 mm

566670 117