



Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA, V4, Vpenjalni Ø D1: 6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319825 6
GTIN	4045197317650
Razred artikla	33E

Opis

Prednosti:

- **Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.**
- **Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.**
- **Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s prijemalno površino.

Napotek:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Maksimalni zatezni moment pri V3, V4 in V5 pri 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.

Izjemno kratka izvedba po ponudbi.

Previsna dolžina A: 16 mm

Zunanji Ø D: 25 mm

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Previsna dolžina A	16 mm

Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	V4
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave