

**Garant****Brusni čep grobi, AN, Tip: ZY5010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	551600 ZY5010
GTIN	4045197239723
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Brusni čepi GARANT (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje **robov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Brusni čepi z **običajnim korundom (AN)**, groba zrnatost, z vezivom iz umetne smole. Dolžina držala 40 mm.

**Uporaba:**

Za obdelavo **visokolegiranega jekla, Jeklo-a** in **jeklene litine**. Priporočena rezalna hitrost 40 – 50 m/s.

**Tehnični opis**

Stopnja preciznosti	groba
Ø glave	50 mm

Dolžina držala	40 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	10 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	AN
Vrsta izdelka	Brusni čep