

**Garant****Brusni čep grobi, AW-AN, Tip: ZY2040****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	551700 ZY2040
GTIN	4045197239761
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Brusni čepi GARANT (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje **robotov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Brusni čepi posebne kakovosti z **mešanim korundom**, zrnatost 30 (grobi) in keramičnim vezivom. Držalo Ø 6 mm, dolžina držala 40 mm.

**Uporaba:**

Za grobo obdelavo **litine** in **INOX-a**.  
Priporočena rezalna hitrost 40–50 m/s.

**Tehnični opis**

Stopnja preciznosti	groba
Ø glave	20 mm

Dolžina držala	40 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	40 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	AW-AN
Vrsta izdelka	Brusni čep