

**Fini navoj Kontrolni navojni prstan, dober, 6g, M × korak: 50X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486110 50X1,5
GTIN	2050001041715
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.

Izvedba v skladu z **DIN 2279 – 2299**.

**Uporaba:**

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Napotek:**

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

**Tehnični opis**

Kakovost	6g
Korak navoja	1,5 mm
Navoj	M50
Kalibriranje	L12

Tolerančno polje	g
Vrsta šablone	Šablona
Vrsta navoja	MF
Standard	DIN 13
Kakovost	6
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, dober

**Storitve**

Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni $\varnothing$ 60 mm	028600 60
DAkkS-kalibriranje kontrolni navojni prstan maksimalni $\varnothing$ 100 mm	028640 100