

Garant**Plošča za grobo čiščenje (SiC), Ø plošče: 125mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566700 125
GTIN	4045197679710
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrnji.

Zelo **groba struktura brusne koprene**, ki se tudi pri odstranjevanju debelih in mehkih prevlek ne zamaže.

Srednje trda izvedba brusne koprene z zelo **agresivnim učinkom brušenja**, dolgo življenjsko dobo in enakomerno obdelavo površine. Univerzalna za vsa groba čistilna dela, **tudi pri težavni uporabi**, npr. pri odstranjevanju trdovratne škafe.

Uporaba:

Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.

Z **brusnim krožnikom iz steklenih vlaken za neposredno vpenjanje** na kotne brusilnike.

Napotek:

Brusne plošče za grobo čiščenje za preme brusilnike glejte od art. 556270 naprej.

Tehnični opis

Priporočeno število vrtljajev	5000 - 7000 min ⁻¹
Maksimalno število vrtljajev	10000 min ⁻¹
Ø izvrtine	22,23 mm

Ø plošče	125 mm
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Stopnja trdote	polfina – trda
Stopnja preciznosti	zelo groba
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Opis oblike	ploščato
maksimalna obodna hitrost	60 m/s
Vrsta izdelka	groba brusna koprena za čiščenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

