


**Fiber-diski ZF 714, cirkonijev korund (ZA), Ø 180 mm, Zrnatost: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566630 100
GTIN	4018875381007
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi **diski iz vulkaniziranega fibra**. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.

Fiber-diski VSM ZF 714 z visoko zmogljivostjo brušenja pri dolgi življenjski dobi. Hladno brušenje. Posebej za legirano jeklo, nž-kovine in sivo litino.

Vrsta brusnih zrn: **cirkonijev korund (ZA) s prevleko za aktivno brušenje**.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za **brušenje ravnih ali izbočenih površin** z veliko **prilagodljivostjo**.

Tehnični opis

Zrnatost	100
Ø plošče	180 mm
Serijska	Ozobje ZF714
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratice za brusno sredstvo	ZA
Brusna podlaga	Fiber-diski

Delež železa, žvepla in klor	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 180 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Maksimalno število vrtljajev	8488 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Fiber-diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Oporni brusni krožnik ISO fleksibilni/gladki Zunanji Ø 172 mm	566650 172
Oporni brusni krožnik ISO srednje trdi/rebrasti Zunanji Ø 172 mm	566670 172
Oporni brusni krožnik trdi/rebrasti Zunanji Ø 180 mm	566672 180