



Glava za vrezovanje navoja tip DSPL, z držalom, Tip: 30



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	334510 30
GTIN	2050001921086
Razred artikla	35B

Opis

Izvedba:

- Dvojno vpetje se izvede s 3 vpenjalnimi čeljustmi, ki centrirajo držalo navojnega svedra, in 4 čeljustmi, ki vpnejo štirikotnik navojnega svedra.
- Pri pravilni nastavitvi varnostna sklopka preprečuje lom orodja. Navoj v zaprti izvrtini se lahko vreže do dna.
- Nihalna priprava izravnava napako ekscentričnosti med vretenom stroja in obdelovancem.
- Elastična izravnava dolžine deluje na tlak in vlek. Preprečuje, da pri ročnem ali strojnem podajanju ne pride do poškodb navoja.

Uporaba:

Za vrezovanje notranjega navoja na preklopnih vrtalnih strojih, revolverskih stružnicah. Uporabno vodoravno in navpično za desni navoj.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 vpenjalnim ključem.

Napotek:

Izvedba brez izravnave dolžine po ponudbi. **Velikosti 30 in 42** (= MK 4 ali 5 za metrični navoj M14–M30 ali M18–M42) **na zahtevo.**

Tehnični opis

Morsekonus MK	4
Dolžina od merilnega vretena	230 mm
Območje vpenjanja štirikotnika	0 - 18 mm
Območje rezanja	M14 – 30
nihanje vzporedno z osjo	2 mm
Območje Ø držala	11 - 23 mm
za navoj Whitworth	G9/16 – G1.1/8
Izravnavna dolžine na pritisk	10 mm
Izravnavna dolžine na vlek	30 mm
za cevni navoj Whitworth	R1/4 – R7/8
Ø ohišja	106 mm
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja