

3M Scotch-Brite™

**Garnitura gobic iz brusne koprene, 60 kosov Multiflex, 100×200 mm,
Struktura koprene: 280****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

556150 280

GTIN

3134375383271

Razred artikla

53M

Opis**Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrnji in vezivom iz umetne smole.
Brusne gobice iz gibke in agresivne brusne koprene.

Prednosti:

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odperta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za suho in mokro obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

Uporaba:

Za ročno čiščenje in zaključno obdelavo, idealno nadomestilo za izdelke iz jeklene volne. **Fina/srednje fina:** univerzalno uporabna za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo; za naknadno brušenje brušenih ali ščetkanih površin ali za razmastitev in čiščenje pred lakiranjem.

Obseg dobave:

Zvitek s 60 kosi ročnih brusnih kopren za odtrganje.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	280 - 360
Barva	rožnata
Stopnja preciznosti	srednje fina
Struktura koprene	280
3M-oznaka	MX
Izvedba	A Very Fine
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina	100 mm
Dolžina	200 mm
Značilnost blagovnega imena	100×200 mm
Vrsta izdelka	Gobica iz brusne koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		

Uni	primerno
mokro maks.	pogojno primerno
suho	primerno

Pribor

Vpenjalni trn za brušenje	556030
Ročno držalo	556020