

Garant**TCMT 110204, Zvrst: HB7035-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260952 HB7035-1
GTIN	4045197874665
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje