

**Garant****TCMT 110208, Zvrst: HB7035-1****Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260954 HB7035-1 |
| GTIN                  | 4045197874689   |
| Razred artikla        | 21G             |

**Tehnični opis**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Radij rezila                            | 0,8 mm            |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 120 - 350 m/min   |
| Globina reza $a_p$                      | 0,2 - 1,5 mm      |
| Rezalni pogoji                          | močno prekinjen   |
| Glavna uporaba                          | P                 |
| Podajanje f                             | 0,05 - 0,2 mm/v   |
| Lomilec odrezkov                        | SS                |
| Zvrst                                   | HB7035-1          |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava |
| Rezalni material                        | HM                |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | TCMT 110208       |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 3                 |

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje