

**Garant****TNMG 160404, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251432 HB7035-1
GTIN	4045197874733
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje