

Garant**VBMT 110302, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje