

Garant
Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, ozka, HSK-E 50 A = 100, Vpenjalni Ø D1: 5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308314 5
GTIN	4045197480514
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
- HSK funkcijske površine obdelane.
- Ozka izvedba (3°-kontura).

Kakovost centriranja 2,5/40000 min⁻¹.

Uporaba:

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Tehnični opis

Ø D ₂	11 mm
Vpenjalni Ø D ₁	5 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	19 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1

Oblika	E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 40000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 3-5 mm	354240 3-5
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Podstavna omara	354290
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 3-5,9 mm	354235 3-5,9