

SWISS TOOLS

Držalo noža za notranje struženje levo, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice – mera A: 63/11-160mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320096 63/11-160
GTIN	2050001714367
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610 – 320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	40 mm
Nadomestni del	S05
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Previsna dolžina A	160 mm
Osni zamik konic f	22 mm
Velikost ploščice	11
Ø držala	63 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	levi
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da

Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo noža za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01

