


**MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, Tip: 0,2-3**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308388 0,2-3  |
| GTIN                  | 4045197556868 |
| Razred artikla        | 31H           |

**Opis**
**Izvedba:**

- **Za desni in levi tek.**
- **Točnost krožnega teka < 0,01 mm.**
- **Prenos vrtilnih momentov do 7 Nm.**
- **Dopustno število vrtljajev 60.000 vrt./min.**
- **Dopustni zatezni moment 2 Nm.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Standard vpenjalnega trna: DIN 69893

Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1

Oblika: E

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>

Strategija odrezovanja: HSC

Območje vpenjanja Ø D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Zunanji Ø D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

Nadomestni vpenjalni ključ: 627425\_2

**Tehnični opis**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Območje vpenjanja Ø D <sub>1</sub> | 0,2 - 3,4 mm |
| Ø D <sub>2</sub>                   | 12 mm        |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Nadomestni vpenjalni ključ                   | 627425_2                          |
| Zunanji Ø D                                  | 19 mm                             |
| Trn za rezkarje                              | HSK-E 32 A = 46                   |
| Standard vpenjalnega trna                    | DIN 69893                         |
| Standard vpenjalnega trna                    | ISO 12164-1                       |
| Oblika                                       | E                                 |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Strategija odrezovanja                       | HSC                               |

---

## Pribor

|   |          |
|---|----------|
| Izvijači za notranji 6-kotnik s T-ročajem 6-kotnik 2 mm | 627425 2 |
|---|----------|