

 kurtz ersa

Spajkalna postaja, Oznaka proizvajalca: ICON1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Razred artikla	04K

Opis

Izvedba:

Spajkalne postaje z regulacijo temperature s keramičnim PTC-grelnim elementom in konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur z notranjim ogrevanjem (natančno zajemanje temperature).

Večfunkcijska visokozmogljiva spajkalna postaja z velikim prikazovalnikom, pomnilnikom za kalibrirne podatke, senzorjem za način pripravljenosti, 3 močnostnimi stopnjami in funkcijo zaustavitve. Nastavitve postaje lahko z orodjem Option i-Set Tool enostavno prenesete na USB pomnilniški ključ in jih naložite na druge postaje.

Uporaba:

Za vse potrebe spajkanja v elektroniki in elektrotehniki.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	ICON1
Moč segrevanja	150 W
Masa spajkalnika brez priključka	30 g
Območje regulacije temperature spajkalne konice	150 - 450 °C
Čas segrevanja na 280 °C	pribl. 9 s
Zmogljivost segrevanja	80 W
Napajanje	Omrežno napajanje

elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Spajkalna postaja

Pribor

Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1,5 mm	082365 1,5
Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1 mm	082365 1
Razspajkalna črpalkaPDD03, iz antistatične umetne mase	082355
Spajkalna mast, 20 g	082370
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca PDLF10	082401 PDLF10
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca CDLF12	082401 CDLF12
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca CDLF32	082401 CDLF32