

HOLEX**Pritezni čep Mazak, oblika A, z izvrtino, za strmi konus: 40M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308670 40M
GTIN	4045197439185
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

- Čelna stran plano postružena.

Zatesnjeno.

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

- Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
- Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
- Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Napotek:

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment. Ustrezni vpenjalni ključ ni na voljo.

Tehnični opis

Ø glave D ₁	18,79 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 40
za strmi konus	40
Celotna dolžina L	41,25 mm
L ₁	16,25 mm

Ø zveze D	21,8 mm
Maksimalni zatezni moment	50 Nm
Ø izvrtine	6 mm
Navoj M	M16
Zev ključa	19 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard priteznih čepov	CAT
Vrsta izdelka	Pritezni čep