

**HOLEX****Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen, z izvrtino, za strmi konus: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308720 50
GTIN	4045197151056
Razred artikla	32Z

**Opis****Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

**Uporaba:**

Za orodja s strmim konusom **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**Napotek:**

Primeren vpenjalni ključ in zveve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Ø zveze D: 39,3 mm

Ø glave D<sub>1</sub>: 32 mm

Celotna dolžina L: 65 mm

L<sub>1</sub>: 25,1 mm

Navoj M: M24

Maksimalni zatezni moment: 150 Nm

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	65 mm
za strmi konus	50

L <sub>1</sub>	25,1 mm
Navoj M	M24
Ø zveze D	39,3 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 50
Ø glave D <sub>1</sub>	32 mm
Maksimalni zatezni moment	150 Nm
Zev ključa	30 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Vrsta izdelka	Pritezni čep

## Pribor

Momentni nastavek za pritezne čepo po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepo ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepo DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308825 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepo DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Momentni nastavek za pritezne čepo po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50