

Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114580 v kaseti, TiAlN, Tip: 1-6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	115450 1-6
GTIN	4045197875532
Razred artikla	11B

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Visokozmogljivi sveder za izjemno učinkovitost. Natančne izvrtine zaradi optimizirane križne konice in 4 brušenih površin. Poseben profil utora za odrezke omogoča bistveno manjše rezalne sile.

Tehnični opis

Držalo	Cilindrično držalo
Korak premera svedrov	0,1 mm
Število svedrov	51
Območje vrtanja	1 - 6 mm
Število rezil Z	2
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 338

Toleranca nazivnega \emptyset	h8
Kot konice	118 stopinj
Kot spirale	35 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	75 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	65 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	S
GG(G)	primerno	40 m/min	K
CuZn	primerno	50 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni sveder HSS-E \emptyset DC h8 1,3 mm	114580 1,3
--	------------

Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2,1 mm	114580 2,1
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5,8 mm	114580 5,8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 1,7 mm	114580 1,7
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 1,9 mm	114580 1,9
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2,8 mm	114580 2,8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3,2 mm	114580 3,2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 1,1 mm	114580 1,1
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 1,2 mm	114580 1,2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 1 mm	114580 1
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,7 mm	114580 4,7
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2,6 mm	114580 2,6
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6 mm	114580 6
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5,3 mm	114580 5,3
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114580 5,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5,1 mm	114580 5,1
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5,7 mm	114580 5,7
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2,2 mm	114580 2,2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3,7 mm	114580 3,7
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2 mm	114580 2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4 mm	114580 4
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114580 4,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,3 mm	114580 4,3
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,8 mm	114580 4,8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5,4 mm	114580 5,4
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,6 mm	114580 4,6

Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3,6 mm	114580 3,6
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2,9 mm	114580 2,9
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2,4 mm	114580 2,4
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3,4 mm	114580 3,4
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 1,6 mm	114580 1,6
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2,3 mm	114580 2,3
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,9 mm	114580 4,9
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 1,8 mm	114580 1,8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3,9 mm	114580 3,9
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3 mm	114580 3
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2,7 mm	114580 2,7
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5,6 mm	114580 5,6
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3,1 mm	114580 3,1
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3,8 mm	114580 3,8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114580 1,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114580 3,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5,9 mm	114580 5,9
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,1 mm	114580 4,1
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 1,4 mm	114580 1,4
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5,2 mm	114580 5,2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,4 mm	114580 4,4
Prazna kaset, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-6	115470 1-6