

Garant**Pritezni čep zatesnjen, brez izvrtine, za strmi konus: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308660 40
GTIN	4045197151001
Razred artikla	31Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

- **Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).**
- **Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).**

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

Maksimalni zatezni moment	50 Nm
Ø glave D ₁	18,95 mm
za strmi konus	40
Navoj M	M16
za strmi konus z barvno kodo	SK 40
Ø zveze D	22,5 mm

Celotna dolžina L	44,5 mm
L ₁	16,25 mm
Zev ključa	18 mm
Značilnosti izvrtine	brez izvrtine
Standard pritezni čepov	ISO 7388
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40