

**Garant****Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B, brez izvrtine, za strmi konus: 50**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308615 50
GTIN	4045197554550
Razred artikla	31Z

## Opis

### Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

### Uporaba:

- Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
- Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
- Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

### Napotek:

**Zatesnjeno** – z O-obročem.

**ISO 7388-3** ustreza staremu standardu DIN 69872.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

## Tehnični opis

Navoj M	M24
L <sub>1</sub>	34 mm
Celotna dolžina L	74 mm
Maksimalni zatezni moment	150 Nm
Ø zveze D	36 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 50

Ø glave D <sub>1</sub>	28 mm
Kot A	15 stopinj
za strmi konus	50
Zev ključa	30 mm
Značilnosti izvrtine	brez izvrtine
Standard pritezni čepov	ISO 7388-3
Vrsta izdelka	Pritezni čep

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308825 50