



Naprava za ukrivljanje železa vklj. s priborom, maksimalna višina obdelovanca: 60mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	823600 60
GTIN	2050001933065
Razred artikla	86K

Opis

Izvedba:

Zmogljiva naprava za ukrivljanje z enostavnim upravljanjem, za natančno ukrivljanje različnih profilov do 180°. Zanesljivo in trdno vpenjanje profilov, natančno ponovljivo ukrivljanje zaradi precizne priprave za vpenjanje in ukrivljanje. Integrirani **kotni in dolžinski prisloni za hitro delo** pri natančnih rezultatih ukrivljanja. Hitro napredovanje dela tudi pri masivnih profilih, ki ga omogoča **iglično uležajena vrtljiva plošča** (vel. 60 in 100).

Uporaba:

Natančno in uporabniku prijazno hladno in vroče ukrivljanje (kot ukrivljanja 0–180°), tako z ostrimi ukrivnimi robovi kot tudi drugimi radiji ukrivljanja.

Primerno za:

Primež/delovna miza

Obseg dobave:

1 ukrivna plošča (r = 2 mm) 90° art. 823602, vel. 2, 1 kotni prslon, 1 omejevalnik dolžine, 1 ročica za upravljanje, 1 pokrivni čep, 1 ključ ZK 5 – 6 – 8 – 10.

Napotek:

Druge ukrivne plošče najdete pod art. 823601–823604.

Tehnični opis

Višina	145 mm
maksimalna zmogljivost ukrivljanja okroglega materiala (vroče) do Ø	15 mm

maksimalna zmogljivost ukrivljanja ploščatega materiala (hladno)	60 × 6/13 × 13 mm
Globina	200 mm
maksimalna višina obdelovanca	60 mm
Širina	335 mm
maksimalna zmogljivost ukrivljanja ploščatega materiala (vroče)	60 × 10/20 × 20 mm
Masa	22,4 kg
Vrsta izdelka	Naprava za ukrivljanje

Pribor

Orodje za ukrivljanje Radij 8	823602 8
Orodje za ukrivljanje Radij 10	823602 10
Orodje za ukrivljanje Radij 2	823602 2
Orodje za ukrivljanje Radij 5	823602 5