



Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS z odsesavanjem, 400 V, Tip: DS07/200A



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Razred artikla	03S

Opis

Izvedba:

Brusni stroj z dvema brusnima ploščama z odsesavanjem brusnega prahu, ki je integrirano v stojalu.

Brusni prah se zelo učinkovito izloči s filtriranjem preko vodnega filtra in zaporedno nameščenih filtrov iz umetne mase. **Dobava brez brusnih plošč.**

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Napotek:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.

Poraba moči: 500 W

Maksimalno število vrtljajev: 2900 min⁻¹

Ø brusne plošče D: 200 mm

Širina brusne plošče T: 25 mm

Ø izvrtine brusne plošče H: 51 mm

Količina pretoka odsesavanja: 6 m³/min

Tehnični opis

Poraba moči	500 W
Masa	95 kg
Maksimalno število vrtljajev	2900 min ⁻¹
Količina pretoka odsesavanja	6 m ³ /min
Oznaka proizvajalca	DS07/200A
Širina brusne plošče T	25 mm
Ø izvrtine brusne plošče H	51 mm
Ø brusne plošče D	200 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

Pribor

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80	596350 EK80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK36	596350 NK36
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60	596400 NK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596400 SC80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK60	596400 EK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596350 SC80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60	596350 NK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip C800	596350 C800
	596350 EK60

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm)
Tip EK60
