



## Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320675 3
GTIN	5907412202754
Razred artikla	36C

### Opis

#### Izvedba:

- **Kot konice 60°.**
- **Lahka izvedba, ne potrebuje vzdrževanja.**

#### Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

#### Uporaba:

Za grobo in fino struženje na stružnicah.

Ø ohišja D: 50 mm

Celotna dolžina L: 151 mm

Uporabna dolžina B: 70 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 22 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Dolžina konice C: 27,5 mm

### Tehnični opis

za maso obdelovanca	400 kg
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Morsekonus	MK3

Ø ohišja D	50 mm
Uporabna dolžina B	70 mm
maksimalni Ø konic 60° A	22 mm
Maksimalno število vrtljajev	6300 min <sup>-1</sup>
Dolžina konice C	27,5 mm
Celotna dolžina L	151 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica