

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, izredno ozka, HSK-E 40 A = 60, Vpenjalni Ø D1: 10 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308321 10
GTIN	4045197875747
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **HSK funkcijske površine obdelane.**
- **Ozka izvedba (3°-kontura).**

Izredno ozka izvedba.

Kakovost centriranja 2,5/40.000 min⁻¹.

Uporaba:

- **Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.**
- **Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.**

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 180.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalni Ø D₁: 10 mm

Zunanji Ø D: 17 mm

Ø D₂: 13 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	17 mm
Ø D ₂	13 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	10 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 40 A = 60
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 40.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μ m
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za \varnothing vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Podstavna omara	354290
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Hladilni adapter, kratki4,5° za \varnothing vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hladilni adapter, dolgi4,5° za \varnothing vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12