



## Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320650 5
GTIN	4019208000183
Razred artikla	35R

### Opis

#### Izvedba:

- **Kot konice 60°.**
- **Lahka izvedba.**
- **Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Ne potrebuje vzdrževanja.**

#### Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

#### Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.

Ø ohišja D: 58 mm

Uporabna dolžina B: 104 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 30 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,01 mm

za maso obdelovanca: 1600 kg

### Tehnični opis

za maso obdelovanca	1600 kg
maksimalni Ø konic 60° A	30 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,01 mm

Ø ohišja D	58 mm
Uporabna dolžina B	104 mm
Morsekonus	MK5
Vrsta izdelka	Centrirna konica