



## Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320655 2
GTIN	5907412202709
Razred artikla	36C

### Opis

#### Izvedba:

- **Kot konice 60°.**
- **Lahka izvedba.**
- **Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Ne potrebuje vzdrževanja.**

#### Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

#### Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.

Ø ohišja D: 44 mm

Celotna dolžina L: 137,5 mm

Uporabna dolžina B: 73 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 24 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,006 mm

Dolžina konice C: 26,5 mm

### Tehnični opis

Ø ohišja D	44 mm
Uporabna dolžina B	73 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka	0,006 mm
Dolžina konice C	26,5 mm
za maso obdelovanca	100 kg
maksimalni Ø konic 60° A	24 mm
Morsekonus	MK2
Maksimalno število vrtljajev	8000 min <sup>-1</sup>
Celotna dolžina L	137,5 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica