



Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320655 5
GTIN	5907412202747
Razred artikla	36C

Opis

Izvedba:

- **Kot konice 60°.**
- **Lahka izvedba.**
- **Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Ne potrebuje vzdrževanja.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.

Ø ohišja D: 75 mm

Celotna dolžina L: 246 mm

Uporabna dolžina B: 116,5 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 50 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,006 mm

Dolžina konice C: 55,5 mm

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
za maso obdelovanca	650 kg

Uporabna dolžina B	116,5 mm
Morsekonus	MK5
Ø ohišja D	75 mm
Dolžina konice C	55,5 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,006 mm
maksimalni Ø konic 60° A	50 mm
Celotna dolžina L	246 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica