



## Vrtalne glave z zobatim vencem Prima, Tip: 10/12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

Čeljusti so kaljene.

Za desni in levi tek.

S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

#### Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, **udarnih vrtalnih strojih** in stebrih vrtalnih strojih.

### Tehnični opis

Tip	10/12
Dolžina zaprte vrtalne glave	60,5 mm
Konus vrtalne glave	B 12
maksimalni $\varnothing$ konusa vrtalne glave	12,065 mm
Vpenjalna širina	0,8 - 10 mm

Zunanji Ø	34,5 mm
primeren ključ z zobatim vencem	S2
Vrsta izdelka	Vrtalne glave z zobatim vencem