



Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320660 2
GTIN	4019208014388
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

- Telo in konica sta kaljena.
- Konica prekaljena in fino brušena.
- Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine
- Kot konice 60°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.

Ø ohišja D: 43 mm

Uporabna dolžina B: 65 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 20 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

za maso obdelovanca: 200 kg

Tehnični opis

za maso obdelovanca	200 kg
---------------------	--------

maksimalni \varnothing konic 60° A	20 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Uporabna dolžina B	65 mm
Morsekonus	MK2
\varnothing ohišja D	43 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica