

**Lepilni trakovi ojačani s tkanino, srebrna, Širina×dolžina (mm×m): 48X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083600 48X50
GTIN	4042448392954
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

tesa® 4662 duct tape se ponaša z izjemno lepilno močjo tudi na grobih in prašnatih podlagah. Je vodoodporen, gibljiv in prilagodljiv. Izjemno primeren za tesnjenje cevi in napeljav ter za uporabo pri čiščenju in v zidovih. Lahko ga odtrgate z roko v vzdolžni in prečni smeri.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Dolžina	50 m
Debelina	0,23 mm
Oznaka proizvajalca	duct tape 4662
Širina	48 mm
Barva	srebrna
Raztegljivost	18 %

Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
temperaturna obstojnost do	95 °C
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Črtalo na voljo	ne
Posebnosti	vodoodbojno
Posebnosti	možnost trganja z roko
Posebnosti	prilagodljivost
Finost tkanine	27 struktura
Natezna trdnost	3 N/mm
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Nosilni material	Tkanina
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Pakiranje
Uporaba	Lepljenje
Lepilna moč na jeklu	0,44 N/mm
Značilnost blagovnega imena	srebrna
Vrsta izdelka	Lepilni trak