



Vrtljiva stružna konica, precizna izvedba Kot konice 60°, Morsekonus: 4



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 320700 4 |
| GTIN | 4045197313256 |
| Razred artikla | 34D |

Opis

Izvedba:

- Izredno vitko ohišje in visoka točnost krožnega teka.
- Precizni iglični in aksialni ležaji omogočajo maksimalno odstopanje 0,003 mm pri zelo majhnem \emptyset ohišja.
- Konus in poševni deli so iz kaljenega ležajnega jekla (61–63 Rockwell).

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za struženje in brušenje, **pri katerem sta potrebna majhen \emptyset glave in velika natančnost.**

\emptyset ohišja D: 45 mm

Uporabna dolžina B: 38 mm

maksimalni \emptyset konic 60° A: 40 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,003 mm

za maso obdelovanca: 700 kg

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|----------|
| za maso obdelovanca | 700 kg |
| Morsekonus | MK4 |
| maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Uporabna dolžina B | 38 mm |
| Ø ohišja D | 45 mm |
| maksimalni Ø konic 60° A | 40 mm |
| Vrsta izdelka | Centrirna konica |