



Vrtljiva stružna konica s prikazom tlaka, Morsekonus: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	321750 5
GTIN	4019208017150
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

- **Nastavljiv tlak (sila vpetja) v daN je možno neposredno odčitati na manometru.**
- **Vrtljiva konica, oprta s paketom krožnikastih vzmeti, ima dolg vzmeteni hod.**
- **Kratka, čvrsta izvedba z vzdolžno vodeno osjo. Konica prekaljena in fino brušena.**
- **Visoka natančnost zaradi preciznih valjčnih ležajev.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine, vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**

Kot konice 60°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Povsod, **kjer je silo vpetja treba držati v določenih mejah**, da ne pride do deformacije obdelovanca, po drugi strani pa mora sila vpetja zagotavljati zanesljivo vpetje.

- **Kot protikonica hidromehaničnemu čelnemu sojemalu art. 327451 – 327541, ker se mora sojemalo vtisniti v obdelovanec.**
- **Za obdelovance, ki se zaradi toplote pri odrezovanju močneje raztezajo.**
- **Za vpenjanje daljših, vitkih obdelovancev, da ne pride do upogibanja.**
- **Za vpenjanje težkih obdelovancev, pri katerih je treba nadzirati silo vpenjanja.**

Ø ohišja D: 95 mm

Uporabna dolžina B: 160,5 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 15 mm

maksimalni \varnothing konic 30° A: 40 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,01 mm
za maso obdelovanca: 1600 kg

Tehnični opis

maksimalni \varnothing konic 60° A	15 mm
maksimalna aksialna vpenjalna sila	1500 daN
\varnothing ohišja D	95 mm
maksimalni \varnothing konic 30° A	40 mm
Morsekonus	MK5
za maso obdelovanca	1600 kg
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,01 mm
Uporabna dolžina B	160,5 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica