

Garant

Vzdolžno držalo Eco BMT, BMT: 55/D



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319884 55/D
GTIN	4045197877369
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam.

Primerno za učinkovite hladilne sisteme, kot je GARANT eco, pa tudi za druge sisteme.

Optimizirana zunanja kontura. Merilo za optimalno nastavitve obdelovalnega orodja. Vzmetena pritisna ploščica za enakomerno vpenjanje stružnih nožev.

Za notranje in zunanje hlajenje.

Primerno za konvencionalna držala za struženje.

Prednosti:

- **Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.**
- **Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih materialov, dolga življenjska doba.**
- **Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.**
- **Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov.**

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Notranja in zunanja strojna obdelava v stružnicah CNC z orodnimi revolverji BMT.

Primerno za:

CNC stružnice z orodnimi revolverji BMT.

Napotek:

Druga držala BMT različnih velikosti in dimenzij so na voljo na zahtevo.

Pred nakupom sami preverite, ali je držalo združljivo z vašim strojem. Za pravilno prileganje ne moremo prevzeti odgovornosti.

Tehnični opis

x	60 mm
h ₁	20 mm
Za tip stroja	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
L ₂	64 mm
b ₂	70,5 mm
L ₁	64 mm
h ₂	85 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož