



Vrtljiva stružna konica s konico iz karbidne trdine in pritisno matico, Morsekonus: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	321250 3
GTIN	4019208059631
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

- **Kot konice 60°.**
- **S konico iz karbidne trdine za majhne centre in izbjalno matico.**
- **Telo in konica (možno večkratno ostrenje) sta kaljena.**
- **Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za obdelavo **tankih obdelovancev z velikim številom vrtljajev.**

Ø ohišja D: 74 mm

Uporabna dolžina B: 79,4 mm

Ø karbidne trdine H: 14 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

za maso obdelovanca: 360 kg

Tehnični opis

Ø karbidne trdine H	14 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Uporabna dolžina B	79,4 mm
za maso obdelovanca	360 kg
Ø ohišja D	74 mm
Morsekonus	MK3
Vrsta izdelka	Centrirna konica