

Garant**Prečno držalo eco BMT, BMT: 55/E****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319886 55/E
GTIN	4045197877406
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Vzmetena pritisna ploščica za enakomerno vpenjanje stružnih nožev. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam. Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov. Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.

Primerno za učinkovite hladilne sisteme, kot je GARANT eco, pa tudi za druge sisteme. Primerno za konvencionalna držala za struženje.

Uporaba:

Zlasti za plano in notranjo obdelavo.

Tehnični opis

L ₂	64 mm
h ₁	20 mm
b ₂	45 mm
x	95 mm

Za tip stroja	Emag VL, Emag VT
L ₁	64 mm
h ₂	91 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož