

**Garant****DNMG 150612, Zvrst: HB7120-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250864 HB7120-1
GTIN	4045197819833
Razred artikla	21G

### Opis

DNMG 150612 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1  
Lomilec odrezkov: VG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

### Tehnični opis

Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	VG
Zvrst	HB7120-1
Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	1,2 mm

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje