

Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251144 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819932 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Zvrst | HB7120-1 |
| Podajanje f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Glavna uporaba | M |
| Rezalni pogoji | kontinuirano |
| Lomilec odrezkov | VS |
| Globina reza a_p | 0,3 - 2 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 90 - 290 m/min |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |