

**Nevrteča konica WS, Morsekonus: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	323400 1
GTIN	4045197296603
Razred artikla	32L

Opis**Izvedba:**

Kot konice 60°, površina brušena.

Polna konica iz orodnega jekla, v celoti kaljena.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Standard:**DIN 806**

Zunanji Ø D: 12,2 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	12,2 mm
Morsekonus	1
Celotna dolžina L	80 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica

