

**Samopritrdilni brusni diski 237AA (A), Ø 125 mm, Zrnatost: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567726 120
GTIN	2050001711519
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

**Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami** in samopritrdilna v kombinaciji s **samopritrdilnim brusnim krožnikom** npr. art. **567760**. Za hitro zamenjavo brusnega diska. 237AA Trizact™ s fino strukturirano piramidasto površino iz najmanjših mineralnih delcev iz aluminijevega oksida (A).

**Uporaba:**

Na **kotnih brusilnikih** oz. vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost **40 m/s**.

Za **fino in enakomerno sliko obdelane površine** na vseh vrstah jekla, plemenitega jekla, medenine in titanovih zlitin. Specialno za brušenje kontur in pripravo za poliranje.

**Napotek:**

Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902–566950. Za miniaturni sistem za brušenje Ø 50 mm in Ø 75 mm glejte od art. 554005 naprej.

**Tehnični opis**

Zrnatost	120
----------	-----

3M-oznaka zrnatosti	A160
Ø plošče	125 mm
Oznaka proizvajalca	237AA Trizact™
Serija	237AA
Brusno sredstvo	Mineralni delci iz aluminijevega oksida (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Pogonski stroj	Kotni brusilnik
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Samopritrdilni polirni krožnik, M14 Zunanji Ø 125 mm	567762 125
Samopritrdilni brusni krožnik, M14 Zunanji Ø 125 mm	567760 125

Brusno držalo s samopritrdilno površino za Ø plošče 125  
mm

---

567857 125