

Garant**CNMG 09T304, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250050 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197818645 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMG 09T304 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,15 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

| | |
|--------------------|-----------------|
| Zvrst | HB7140-1 |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Glavna uporaba | M |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Globina reza a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Podajanje f | 0,15 - 0,5 mm/v |
| Lomilec odrezkov | VS |

| | |
|---|---|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 70 - 260 m/min |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 09T304 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |