


Garant**SNMM 150616, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251390 HB7120-1
GTIN	4045197820020
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 150616 HB7120-1 Radij rezila: 1,6 mm
Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VR
Globina reza a_p : 2 - 12 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 210 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 210 m/min
Globina reza a_p	2 - 12 mm
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Lomilec odrezkov	VR
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	kontinuirano

Radij rezila	1,6 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 150616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje