


**Garant****SNMG 120412, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251226 HB7120-1
GTIN	4045197819963
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje