


Garant**SNMG 150616, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251332 HB7120-1
GTIN	4045197820006
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150616 HB7120-1 Radij rezila: 1,6 mm
Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 9 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	1,5 - 9 mm
Lomilec odrezkov	VG
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje