



## Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS, 400 V, Tip: DS04/175



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077512 DS04/175
GTIN	2050001674173
Razred artikla	03S

### Opis

#### Izvedba:

**Izredno miren tek** motorja zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri **neprekinjenem obratovanju. Dobava brez brusnih plošč.**

Izredno robustni brusni stroji na trifazni izmenični tok z dvema brusnima ploščama v namizni izvedbi. Čvrsti nasloni za obdelovance, zaščita proti ponovnemu zagonu in ščitniki za oči zagotavljajo uporabniku varno delo.

#### Napotek:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.

### Tehnični opis

Poraba moči	250 W
Masa	15 kg
Oznaka proizvajalca	DS04/175
Maksimalno število vrtljajev	2900 min <sup>-1</sup>
Širina brusne plošče T	25 mm
Ø izvrtine brusne plošče H	51 mm
Ø brusne plošče D	175 mm
Napajanje	Omrežno napajanje

Vrsta izdelka	Brusni stroj z dvema brusnima ploščama
<b>Pribor</b>	
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596350 SC80
Strojno stojalo Primerno za stroj DS04	077513 DS04
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK60	596220 EK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip C800	596350 C800
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK60	596350 EK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK36	596350 NK36
Prislonska miza za obdelovanec, desna Tip AT1	077525 AT1
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60	596350 NK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60	596220 NK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596220 SC80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80	596220 EK80
Prislonska miza za obdelovanec, leva Tip AT1	077519 AT1
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80	596350 EK80