

Garant**DC.T 11T302, Zvrst: HB7120-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 11T302 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7120-1

Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje