


**3M****Garnitura vpenjalnih blokov, 24-delna trda, 100×68×26 mm, Zrnatost: 100****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 557540 100    |
| GTIN                  | 4046719251728 |
| Razred artikla        | 53M           |

**Opis****Izvedba:**

**Brusni blok** v **trdi** izvedbi z večjo trdnostjo robov. **4-stranska obloga** z običajnim korundom (A).

**Prednosti:**

- **Elastične, brez prelomov in gubanja pri brušenju.**
- **Vse brusne gobice so primerne tudi za mokro brušenje.**
- **Brusna površina se le malo zamaže, pralne.**

**Uporaba:**

Za posnemanje zarobka in brušenje lesenih, kovinskih in lakiranih površin.

**Tehnični opis**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Zrnatost                    | 100                 |
| Stopnja preciznosti         | fina                |
| Brusno sredstvo             | Običajni korund (A) |
| Kratica za brusno sredstvo  | A                   |
| Širina                      | 68 mm               |
| Višina                      | 26 mm               |
| Dolžina                     | 100 mm              |
| Značilnost blagovnega imena | 100×68×26 mm        |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Število prevlečenih površin | 4             |
| Število gobic               | 24            |
| Vrsta izdelka               | Brusna gobica |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | pogojno primerno |                |            |
| INOX              | primerno         |                |            |
| Ti                | primerno         |                |            |
| GG(G)             | primerno         |                |            |
| CuZn              | primerno         |                |            |
| Umetna masa, GFK  | primerno         |                |            |
| Les               | primerno         |                |            |
| Kamen             | pogojno primerno |                |            |
| Laki              | primerno         |                |            |
| Uni               | primerno         |                |            |
| mokro maks.       | primerno         |                |            |
| suho              | primerno         |                |            |