

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 40/11 mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Podložna ploščica	269005 3
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	120 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	49 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	39 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	27 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
ISO-oznaka držala	A40T SDQCR/L11
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 3	269005 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500