

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	31 mm
ISO-oznaka držala	A32S SVUBR/L16
Dolžina glave L <sub>1</sub>	33,5 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Srednji premik L <sub>3</sub>	22 mm
Podložna ploščica	269005 8
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	40 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost ploščice	16 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500